



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN0200

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



Termékjellemzők

Ház	ház DIN sines szereléshez
Méreték [mm]	75 x 55 x 110

Felhasználási terület

Alkalmazás	Tápegység és jelkiértékelés
------------	-----------------------------

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC [V]	< 110
Névleges feszültség toleranciája [%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2 [%]	10
Névleges frekvencia AC [Hz]	47...63
Segédenergia az érzékelők számára DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Kimenetek

Kontakt terhelhetősége	4 A / 625 VA / 250 V AC
------------------------	-------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...50
Védettség	IP 40
Sorkapocs védettsége	IP 20

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
-----	---------------------------

DN0213



Kapcsolóerősítő

N600/110VAC/0,08A

Méretek	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, zöld
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Elektromos csatlakozás		
sorkapcsok: ...4 mm ²		
Csatlakozás		