




Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	100...240
Kimeneti feszültség DC	[V]	24...28
Védelmi osztály		I; (IEC 61140)
Túlfeszültség-védelem		igen; (< 40)
Kimeneti feszültség	[V]	beállítható
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	2
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	1,3
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[mV]	50
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Terheléscsökkenés	[W/K]	1 (60...70 °C)
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...70
Védettség		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

MTTF	[év]	411
------	------	-----

Mechanikai adatok

Súly	[g]	310,5
Szerelés módja		sín; (TH35 (EN 60715))
Méret	[mm]	83 x 45 x 96
Anyagok		PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	LED, zöld
---------	---------	-----------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

rugós sorkapocs: ...2,5 mm²

Csatlakozás



- 1 primer
2 szekunder