


## Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 jumper önálló és párhuzamos működés



## Elektromos adatok

|                                                                     |       |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Névleges feszültség AC                                              | [V]   | < 230          |
| Névleges frekvencia AC                                              | [Hz]  | 50...60        |
| Bemeneti feszültségtartomány AC                                     | [V]   | 100...240      |
| Kimeneti feszültség DC                                              | [V]   | 24...28        |
| Védelmi osztály                                                     |       | I; (IEC 61140) |
| Kimeneti feszültség                                                 | [V]   | beállítható    |
| Kimeneti feszültség tolerancia                                      | [%]   | 2              |
| Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél                      | [A]   | 4,1            |
| Kimeneti áramkörök száma                                            |       | 1              |
| Max. hullámosság                                                    | [mV]  | 50             |
| Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)                     | [%]   | 90             |
| Terheléscsökkenés                                                   | [W/K] | 2 (60...70 °C) |
| Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) | [ms]  | 40             |

## Kimenetek

|                     |      |
|---------------------|------|
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Túlterhelés-védelem | igen |

## Környezeti körülmények


|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -10...70 |
|------------------------|------|----------|



## Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

|                              |                        |           |
|------------------------------|------------------------|-----------|
| Védettség                    | IP 20                  |           |
| Tesztek / engedélyek         |                        |           |
| EMC                          | EN 61000-6-2           |           |
|                              | EN 61000-6-3           |           |
| MTTF                         | [év]                   | 177       |
| Mechanikai adatok            |                        |           |
| Súly                         | [g]                    | 434       |
| Szerelés módja               | sín; (TH35 (EN 60715)) |           |
| Anyagok                      | PC                     |           |
| Kijelzők / kezelési egységek |                        |           |
| Kijelző                      | működés                | LED, zöld |
| Megjegyzések                 |                        |           |
| Csomagolási egység           | 1 db                   |           |
| Elektromos csatlakozás       |                        |           |
| rugós sorkapocs: ...2,5 mm²  |                        |           |
| Csatlakozás                  |                        |           |



- 1 primer  
2 szekunder