




Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN4011

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Névleges feszültség AC	[V]	< 230; (választható)
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	88...132 / 187...264
Védelmi osztály		I
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	42
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	42
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	2
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	2,5
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[%]	1
Biztosíték	[A]	2; (beépített)
Terheléscsökkenés	[W/K]	1 (60...70 °C)
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanikai adatok		
Anyagok		alumínium
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...2.5 mm ²		
Csatlakozás		

