




Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN4013
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	88...132 / 187...264
Védelmi osztály		I
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	35
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	35
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	2
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	10
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[%]	1
Terheléscsökkenés	[W/K]	1 (60...70 °C)
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Védettség	IP 20	
Mechanikai adatok		
Anyagok	alumínium	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...2.5 mm²		
Csatlakozás		

