




Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN1020
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültség DC	[V]	105...370
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	90...260
Védelmi osztály		I
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	3
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	1
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[%]	1,25
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Védettség		IP 20



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanikai adatok		
Szerelés módja	sín; (TH35 (EN 60715))	
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kimeneti feszültség	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm²		
Csatlakozás		

