


Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültség DC	[V]	210...375
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	85...132 / 176...264
Védelmi osztály		I; (IEC 61140)
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	20
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 20
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	1...5
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	4
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[%]	0,1
Terheléscsökkenés	[W/K]	3 (60...70 °C)

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...60
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	696
Szerelés módja		sín; (TH35 (EN 60715))
Méretek	[mm]	131 x 65 x 107
Anyagok		alumínium
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kimeneti feszültség	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 1.5...6 mm ²		
Csatlakozás		

