




## Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN4014

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



## Elektromos adatok

|                                                |      |                                   |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Névleges feszültség AC                         | [V]  | < 230                             |
| Névleges frekvencia AC                         | [Hz] | 47...63                           |
| Bemeneti feszültségtartomány AC                | [V]  | 85...132 / 184...264              |
| Kimeneti feszültség DC                         | [V]  | 24...28                           |
| Védelmi osztály                                |      | I; (IEC 61140)                    |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő             | [ms] | 80                                |
| Bekapcsolási késleltetési idő                  | [s]  | < 80                              |
| Kimeneti feszültség                            | [V]  | beállítható                       |
| Kimeneti feszültség tolerancia                 | [%]  | 2                                 |
| Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél | [A]  | 20                                |
| Kimeneti áramkörök száma                       |      | 1                                 |
| Max. hullámosság                               | [%]  | 0,1                               |
| Külső bemenet védelem                          |      | 20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V) |

## Kimenetek

|                     |      |
|---------------------|------|
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Túlterhelés-védelem | igen |



## Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

| Környezeti körülmények                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                                                                                                                                                                                                                                 | [°C]                | 0...60                 |
| Védettség                                                                                                                                                                                                                                              |                     | IP 20                  |
| Tesztek / engedélyek                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |
| EMC                                                                                                                                                                                                                                                    | EN 50081-1          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | EN 61000-6-2        |                        |
| Mechanikai adatok                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                        |
| Súly                                                                                                                                                                                                                                                   | [g]                 | 1861,4                 |
| Szerelés módja                                                                                                                                                                                                                                         |                     | sín; (TH35 (EN 60715)) |
| Anyagok                                                                                                                                                                                                                                                |                     | alumínium              |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |
| Kijelző                                                                                                                                                                                                                                                | kimeneti feszültség | LED, zöld              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | túlterhelés         | LED, piros             |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | rövidzárlat         | LED, piros villogó     |
| Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |
| Csomagolási egység                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1 db                   |
| Elektromos csatlakozás                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                        |
| sorkapcsok: 1,5...6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |                     |                        |
| Csatlakozás                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p> <p>⏏ N L<br/>115/230 V AC</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p> <p>+ + - -<br/>24 V DC</p> </div> </div> |                     |                        |