

DN2134




Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Kifutó termék

kicserélve a következőre: DN4034



Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	400...500
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültség DC	[V]	450...820
Bemeneti feszültség AC	[V]	340...576
Kimeneti feszültség DC	[V]	24...28
Védelmi osztály		I; (IEC 61140)
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	80
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 80
Kimeneti feszültség	[V]	beállítható
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	2
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	20
Number of output circuits		1
Max. hullámosság	[%]	0,1
Terheléscsökkenés	[W/K]	12 (60...70 °C)

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

DN2134



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...70	
Védettség	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF [év]	58	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	1810,6	
Szerelés módja	sín; (TH35 (EN 60715))	
Anyagok	alumínium	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kimeneti feszültség	LED, zöld
	túlterhelés	LED, piros
	rövidzárlat	LED, piros villogó
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapcsok: 1,5...6 mm ²		
Csatlakozás		

Kifutó termék

kicserélve a következőre: DN4034