


DP1223



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V



1 : LED



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
Kommunikációs interfész	IO-Link

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	300
Max. összes áramterhelés [A]	0,2

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
------------------------------	---------------------------

Kimenetek

Analóg kimenetek száma	2
Analóg feszültség kimenet [V]	0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω]	3000
Precíziós analóg kimenet [%]	0,25

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor	
SIO-mód	nem	
Szükséges master port típus	A/B	
Analóg folyamatadat	2	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3,6	
IO-Link folyamatadat (ciklikus)	működés	bithosszúság
	készülék állapota	4
	feszültség - kimenet 1	16
	feszültség - kimenet 2	16
IO-Link funkciók (aciklikus)	alkalmazás-specifikus címke	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	614

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...70	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)	
Max. tengerszint feletti magasság [m]	4000	
Védettség	IP 67	
Szennyezési fok	2	

Tesztek / engedélyek		
MTTF [év]	432	

Mechanikai adatok		
Súly [g]	91	
Anyagok	ház: PA	

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	analóg kimenet	2 x LED, sárga

Tartozékok		
Tartozékok (választható)	rögzítőbilincs	


Megjegyzések		
Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.	
Csomagolási egység	1 db	



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Elektromos csatlakozás - aljzat



- | | |
|----|---------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V analóg kimenet 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V analóg kimenet 1 |
| 5: | nem használt |

Elektromos csatlakozás - dugó



- | | |
|----|--------------|
| 1: | L+ |
| 2: | nem használt |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |