




Elektronikus számláló

Monitoring Display-Counter



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kommunikációs interfész	IO-Link
Méretek [mm]	63 x 30 x 24
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	< 380
Max. összes áramterhelés [A]	0,2
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	2; (Számláló bemenet: 1; Számlálási irány/Latch: 1; IEC61131-2)
Bemeneti áram korlátozás [mA]	200
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Digitális kimenetek száma	2



Elektronikus számláló

Monitoring Display-Counter

Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Rövidzárlat-biztos	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési frekvencia	[Hz]	< 2000
Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Bináris folyamatadat	1	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	6,1
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1169
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...60
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség	IP 67	
Szennyezési fok	2	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	317
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	84,2
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül)	[g]	35
Méret	[mm]	63 x 30 x 24
Anyagok	ház: PA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	kapcsoló kimenet	2 x LED, sárga
		7-segmenses LED kijelző, piros/zöld beállítható
Kezelőszervek	2	gyűrűs kapcsoló
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	rögzítőbilincs	



Elektronikus számláló

Monitoring Display-Counter

Megjegyzések


Megjegyzések

További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat



1: L+

2: IN 2

Számlálási irány / Latch

3: L-

4: IN 1

Számláló bemenet

5:

nem használt

Elektromos csatlakozás - dugó



1: L+

tápfeszültség

2: OUT2

digitális kimenet 2

3: L-

tápfeszültség

4: OUT1

IO-Link / digitális kimenet 1

További adatok

főszámláló

0...1000000 cnt

tételszámláló:

0...9999 bcnt