


DTE802



Kompakt RFID készülék

DTRUHFE HLRWEIUS04



Felhasználási terület	
Rádió jóváhagyás ehhez:	EU/RED; India
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel [mA]	500
Teljesítményfelvétel [W]	8,6
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID szabvány	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Átviteli teljesítmény ERP [mW]	120; (Maximális: 200 mW)
Kimenetek	
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	100; (max.)
Érzékelési tartomány	
Látószög [°]	60
Interfész	
Kommunikációs interfész	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protokoll	EtherNet/IP
Használati típus	adatátvitel
Ethernet - TCP/IP	
Gyári beállítás	IP-cím: 192.168.0.79 subnet maszk: 255.255.255.0 Gateway IP-cím: 192.168.0.100
Használati típus	paraméterezés



Kompakt RFID készülék

DTRUHFE HLRWEIUS04

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...55
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		szerezőlappal és hűtőelemmel: -20...60 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / ütés
		50 g (11 ms) / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[év]	58

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	699,45
Méret	[mm]	113 x 118,6 x 50
Anyag		ház: alumínium; PBT / PC; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
	LED-soros kijelző	4 x LED, sárga területen lévő tag-ek száma
	státusz	2 x LED, zöld/piros terepibusz interfész
	státusz	2 x LED, zöld / sárga Ethernet

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - Ethernet


Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D



ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



DTE802



Kompakt RFID készülék

DTRUHFE HLRWEIUS04

PWR

1	L+
2	digitális bemenet/kimenet 2
3	L-
4	digitális bemenet/kimenet 1
5	nem használt