


DV1003



LED szalag RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



Felhasználási terület		
Alkalmazás		gépállapot visszajelzés
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	21,6...26,4 DC
Névleges feszültség DC	[V]	24; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	1200
Színhőmérséklet	[K]	4000
Fényáram	[lm]	piros: 101,2; zöld: 188,8; kék: 37; fehér: 285,2
Megjegyzés a fényáramhoz	[lm]	A fényáram jelzések egy méter led-szalagra vonatkoznak
Tip. élettartam	[h]	30000
Bemenetek		
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		24 V PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...45
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség		IP 68
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
Engedély		IEC 62471; IEC 62031
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	90,1
Méretek	[mm]	765 x 14,2 x 4,5
Anyagok		TPU

DV1003



LED szalag RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	gépállapot visszajelzés	LED, többszínű RGB
	szerelő lámpa	LED, fehér


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	+ piros
2	+ zöld
3	GND
4	+ fehér
5	+ kék

Diagrammok és grafikonok

