


# DV1310



## 3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz



1 sziréna



### Felhasználási terület

Alkalmazás

gépállapot visszajelzés

### Elektromos adatok

|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| Üzemi feszültség       | [V]  | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
| Névleges feszültség DC | [V]  | 24                              |
| Áramfelvétel           | [mA] | < 200                           |

### Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális bemenetek száma: 4



## 3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz


| Bemenetek                                 |              |                                                               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Digitális bemenetek száma                 |              | 4                                                             |
| Bemeneti áram Magas [mA]                  |              | 6                                                             |
| Interfész                                 |              |                                                               |
| Kommunikációs interfész                   |              | IO-Link                                                       |
| Átvitel típusa                            |              | COM2 (38,4 kBaud)                                             |
| IO-Link verzió                            |              | 1.1                                                           |
| SDCI-szabvány                             |              | IEC 61131-9                                                   |
| SIO-mód                                   |              | igen                                                          |
| Szükséges master port típus               |              | A                                                             |
| Min. folyamat ciklusidő [ms]              |              | 3,2                                                           |
| Támogatott DeviceID-k                     | üzemmód      | DeviceID                                                      |
|                                           | default      | 1466                                                          |
| Környezeti körülmények                    |              |                                                               |
| Környezeti hőmérséklet [°C]               |              | -25...50                                                      |
| Tárolási hőmérséklet [°C]                 |              | -40...75                                                      |
| Max. megengedett relatív páratartalom [%] |              | 90                                                            |
| Légnyomás [kPa]                           |              | < 106                                                         |
| Max. tengerszint feletti magasság [m]     |              | 2000                                                          |
| Védettség                                 |              | IP 54                                                         |
| Tesztek / engedélyek                      |              |                                                               |
| UL minősítés                              | tápellátás   | Class 2                                                       |
| Mechanikai adatok                         |              |                                                               |
| Súly [g]                                  |              | 542,2                                                         |
| Szerelés módja                            |              | összeszerelő bak/állvány                                      |
| Méreték [mm]                              |              | Ø 70 / L = 280                                                |
| Anyagok                                   |              | ház: ABS; lencse: PC                                          |
| Kijelzők / kezelési egységek              |              |                                                               |
| Kijelző                                   | státusz      | 1 x LED, zöld                                                 |
|                                           | LED szegmens | 3 x 4 LED                                                     |
| Hangjelzéssel                             |              | sziréna                                                       |
| Max. hangnyomás [dB]                      |              | 85                                                            |
| Tartozékok                                |              |                                                               |
| Tartozékok (választható)                  |              | rögzítőtalp, E89060                                           |
|                                           |              | fali rögzítő, E89061                                          |
|                                           |              | szerelőadapter, E89063                                        |
|                                           |              | tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064                 |
|                                           |              | Rögzítőcső, E89065                                            |
|                                           |              | Rögzítőcső, E89066                                            |
|                                           |              | Rögzítőcső, E89067                                            |
| Megjegyzések                              |              |                                                               |
| Megjegyzések                              |              | További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót. |
| Csomagolási egység                        |              | 1 db                                                          |

## 3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

### Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A



### Csatlakozás

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | n.c.                             |
| 2 | sziréna                          |
| 3 | digitális bemenet LED szegmens 3 |
| 4 | digitális bemenet LED szegmens 2 |
| 5 | tápellátás                       |
| 6 | digitális bemenet LED szegmens 1 |
| 7 | n.c.                             |
| 8 | IO-Link                          |

### Diagrammok és grafikonok

