


1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IO-Link/Button



Felhasználási terület

Alkalmazás

gépp állapot visszajelzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint ; "2-es osztályú tápegység" cURus szerint)
Névleges feszültség DC	[V]	24
Áramfelvétel	[mA]	< 90
Bekapcsolási áramcsúcs	[mA]	400
Csúcsáram bekapcsolási időtartama	[ms]	50

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	2,3
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1054

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...75
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000



1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IO-Link/Button

Védettség	IP 67
Szennyezési fok	2

Mechanikai adatok

Súly [g]	155
Méreték [mm]	Ø 56 / L = 61
Anyagok	ház: PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	LED szegmens, piros / zöld / sárga / kék / lila / kékeszöld / fehér	
Kezelőszervek	kapacitív nyomógomb	

Tartozékok


Tartozékok (választható)	rögzítőtalp, E89060
	fali rögzítő, E89061
	szerelőadapter, E89063
	tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064
	Rögzítőcső, E89065
	Rögzítőcső, E89066
	Rögzítőcső, E89067
	rögzítőtalp, E89080

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A



IO-Link

1	UB+
2	nem használt
3	UB-
4	IO-Link
5	nem használt

standard üzemmód


1	IN1 piros
2	IN2 zöld
3	GND
4	Kapacitív érintésérzékelő
5	IN3 kék

1 szegmenses jelzőlámpa


LED-Lamp/IO-Link/Button

Diagrammok és grafikonok

Falra szerelés




alap rögzítés



1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IO-Link/Button

fényintenzitás eloszlási görbe



fényintenzitás eloszlási görbe: piros

1000 lm

működési hatékonyság = 20%

fényintenzitás eloszlási görbe



fényintenzitás eloszlási görbe: zöld

1000 lm

működési hatékonyság = 22%

1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IO-Link/Button

fényintenzitás eloszlási görbe



fényintenzitás eloszlási görbe: kék

1000 lm

működési hatékonyság = 20%