




Áramhurok kijelző

DISPLAY/4...20mA



panel kivágás 68 x 33 mm



Termékjellemzők			
Ház		beépített ház	
Méretek	[mm]	36 x 72 x 40	
Felhasználási terület			
Alkalmazás		skálázható kijelző analóg kimenettel rendelkező érzékelőkhöz	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	24 DC; (feszültség előállítása analóg jelből: 4...20 mA; jel feszültségesése: 5,1 (4,7...5,2 V))	
Bemenetek / kimenetek			
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg bemenetek száma: 1	
Bemenetek			
Analóg bemenetek száma		1	
Analóg bemenet (áram)	[mA]	4...20	
Analóg bemenet	Felbontás [Bit]	12	
	pontosság	0,3 % Mérési hiba ± 1 Digit	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...80	
Védettség		IP 65; (sorkapcsok: IP00)	
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	106	



Áramhurok kijelző

DISPLAY/4...20mA

Ház	beépített ház
Szerelés módja	panel kivágás: 68 x 33 mm; falvastagság: max. 5 mm
Méretek [mm]	36 x 72 x 40
Anyagok	ház: polikarbonát; Tömítés: EPDM

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	funkció-visszajelző	7-segmenses LED kijelző, piros
		sámjegy magassága 14 mm
		Kijelzési tartomány -1999...9999
	Kezelőszervek	3 nyomógomb

Elektromos csatlakozás

csavaros csatlakozó: ...2,5 mm²

Csatlakozás

