




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/AC/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méret	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetők
------------	--

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	50...60
Üzemi feszültség	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
---------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65
Sorkapocs védettsége		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	355
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyagok		Noryl UL94-V-0



Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/AC/DC


Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző színes kijelző teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



NC: nem használt