




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők		
Méretek	[mm]	48 x 112 x 116
Felhasználási terület		
Alkalmazás	univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetőek	
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	50...60
Üzemi feszültség	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	2	
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma	4	
Túlterhelés-védelem	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség	IP 65	
Sorkapocs védettsége	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	352
Szerelés módja	panel kivágás: 91 x 43 mm	



Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC		
Méretek	[mm]	48 x 112 x 116
Anyagok		Noryl UL94-V-0


Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő
---------	----------------	---

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



NC: nem használt