




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méret	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetők
------------	--

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
---------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65
Sorkapocs védettsége		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	302,5
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyag		Noryl UL94-V-0

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő
---------	----------------	---




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/DC

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



NC: nem használt