




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méreték [mm] 48 x 112 x 116

Felhasználási terület

Alkalmazás univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozattól levezethetők

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 18...30 DC

Áramfelvétel [mA] 100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4

Bemenetek

Digitális bemenetek száma 2

Kimenetek

Digitális kimenetek száma 4

Túlterhelés-védelem igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60

Tárolási hőmérséklet [°C] -25...70

Védettség IP 65

Sorkapocs védettsége IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Mechanikai adatok

Súly [g] 299

Szerelés módja panel kivágás: 91 x 43 mm

Méreték [mm] 48 x 112 x 116



Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Anyagok

Noryl UL94-V-0

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző


színes kijelző

teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



NC: nem használt