




Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



panel
kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méretek [mm] 48 x 112 x 116

Felhasználási terület

Alkalmazás analóg jelek kijelzése és felügyelete; pl. nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők vagy áramlásérzékelők

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] 100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma Analóg bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4

Bemenetek

Analóg bemenetek száma 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analóg bemenet (áram) [mA] 0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V] -10...10
Analóg bemenet felbontása 16 bit
Pontosság analóg bemenet [%] 0,1

Kimenetek

Digitális kimenetek száma 4
Túlterhelés-védelem igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 65
Sorkapocs védettsége IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4




Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	299,5
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyag		Noryl UL94-V-0

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő

Elektromos csatlakozás	
csavaros sorkapcsok:	
Csatlakozás	



NC nem használt