


Csatlakozókábel dugaljjal

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...85

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

595

Méretek

[mm]

15,5 x 15,5 x 43,9

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

hajlítási sugár rögzített szerelésnél

≥ 30 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E3M133



Csatlakozókábel dugaljjal


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

