



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS07,5B03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	15 x 15 x 43
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 7,5 m, PUR, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett		



E10404



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS07,5B03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék