



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030MSS0010A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett		





Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030MSS0010A03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék