


## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0015A04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Elektromos adatok

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Üzemi feszültség | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Kimenetek

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Elektromos kivitel | PNP |
|--------------------|-----|

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
|------------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Védettség | IP 67 |
|-----------|-------|

## Mechanikai adatok

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Méret | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|-------|------|--------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Anyag | TPU átlátszó |
|-------|--------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Test kiöntő anyaga | TPU, átlátszó |
|--------------------|---------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
|----------------------|-----------------------|

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

# E10423



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0015A04

### Elektromos csatlakozás


Kábel: 15 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BN = | barna      |
| BK = | fekete     |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |