




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS00,5E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		TPU átlátszó
Test kiöntő anyaga		TPU, átlátszó
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10426



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS00,5E04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 0,5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
WH =	kék
	fehér