



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0005G04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Árnyékolt vezeték
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0005G04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm, árnyékolt; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék
WH =	fehér