




Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
--------------------	--	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett




Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - Buchse



Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett