




Központi elosztó

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC006
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramerhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramerhelés	[A]	12

Központi elosztó

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		6
Csatlakozó típusa		M12
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	6 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás





Központi elosztó

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

