



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0010A04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



| Elektromos adatok |     |                     |
|-------------------|-----|---------------------|
| Üzemi feszültség  | [V] | < 250 AC / < 300 DC |

| Környezeti körülmények |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
| Védettség              |      | IP 67    |

| Mechanikai adatok    |      |                       |
|----------------------|------|-----------------------|
| Méret                | [mm] | 27 x 15 x 39          |
| Anyag                |      | TPU                   |
| Test kiöntő anyaga   |      | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga |      | sárgaréz, nikkelezett |

| Megjegyzések       |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |

| Elektromos csatlakozás                                |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| Kábel: 10 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |  |  |

| Elektromos csatlakozás - aljzat                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |  |  |






## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0010A04

### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BN = | barna      |
| BK = | fekete     |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |