




Összekötő kábel

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
---------	-----

Test kiöntő anyaga	TPU
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm






Összekötő kábel

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

