



Összekötő kábel

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Üzemi feszültség | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

Kimenetek

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Elektromos kivitel | PNP |
|--------------------|-----|

Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
|------------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Védettség | IP 67 |
|-----------|-------|

Mechanikai adatok

|         |     |
|---------|-----|
| Anyagok | TPU |
|---------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Test kiöntő anyaga | TPU |
|--------------------|-----|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
|----------------------|-----------------------|

Kijelzők / kezelési egységek


|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm





## Összekötő kábel

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Csatlakozás



Érszínek :  
 BK = fekete  
 BN = barna  
 BU = kék  
 WH = fehér

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

