




Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC010
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm






Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR / PVC, narancs; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

