




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC003
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH040VAS0010A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék