



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS07,5F03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 7,5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		
Elektromos csatlakozás - aljzat		

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat



E10471



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS07,5F03

Csatlakozás



BN =
BK =
BU =

Érszínek :
barna
fekete
kék