




Beépíthető dugó

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 o-gyűrű

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 55 DC
------------------	-----	---------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Menetes csatlakozás		PG 13.5
---------------------	--	---------

Anyagok		sárgaréz nikkelezett
---------	--	----------------------

Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
--------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²		
-----------------------------------	--	--

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett






Beépíthető dugó

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
	kék