




Y - elosztó

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...60 AC/DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Y - elosztó

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,77 m, PUR / PVC, fekete, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

