

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0003A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	17 x 10 x 26
-------	------	--------------

Anyagok	TPU átlátszó
---------	--------------

Test kiöntő anyaga	TPU, átlátszó
--------------------	---------------

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

üzem / működés	1 x LED, zöld
----------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10489



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAF032MSS0003A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 3 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék