E10493


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040ZDS0002A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC004

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett




E10493

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040ZDS0002A03

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék