




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040ZDS0005A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett



E10495



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040ZDS0005A03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék