




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040ZDS0005A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méreték	[mm]	15 x 15 x 47
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett




E10499



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040ZDS0005A03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék