E10507


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC004

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10507

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék