



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC001
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	15 x 15 x 43
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10520



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0002A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék