




Összekötő kábel

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC051
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Összekötő kábel

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

