


Összekötő kábel

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
---------	-----

Test kiöntő anyaga	PUR
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Összekötő kábel

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

