


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS07,5E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	15 x 15 x 43
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 7,5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett




E10535



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS07,5E04

Csatlakozás



Érszínek :
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
WH = fehér