


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030PLS0005A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11487

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Védelmi osztály	III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10542



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030PLS0005A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN = Érszínek :
BK = barna
BU = fekete
 kék