


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0020E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	15 x 15 x 35
-------	------	--------------

Anyagok		PA 6.6
---------	--	--------

Test kiöntő anyaga		PA 6.6
--------------------	--	--------

Hollandi anya anyaga		POM
----------------------	--	-----

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PVC, sárga, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: POM




E10560



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0020E03

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék