

E10561




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0010E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E10635

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...30 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -20...70

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Méret [mm] 29 x 15 x 44

Anyagok PA 6.6

Test kiöntő anyaga PA 6.6

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH042MSS0010E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 4,5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
3	BU
4	BK

BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék