


Összekötő kábel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E10633

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PA 6.6
Test kiöntő anyaga	PA 6.6
Hollandi anya anyaga	alumínium, fekete eloxált

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10562



Összekötő kábel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: alumínium, fekete eloxált



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PVC, narancs; sugárhálós; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: alumínium, fekete eloxált

